

制备薄层层析板(PLC)

普通TLC板的涂层厚度在0.2mm-0.25mm之间，而用于制备的薄层层析板(PLC)的涂层厚度则有0.5mm，甚至达到2mm。于是，样品的纯化量也可以提高到g级。默克提供的PLC板包括正相硅胶板和反相RP-18板，并可选择是否含有荧光显色剂。

订货信息

PLC Si60 薄层层析板

填料	尺寸	涂层厚度	包装	材质	订货号
PLC silica gel 60	20 x 20 cm	0.5 mm	20 块	玻璃	1.13894.0001
	20 x 20 cm	2 mm	12 块	玻璃	1.05745.0001
PLC silica gel 60 F 254	20 x 20 cm	0.5 mm	20 块	玻璃	1.05744.0001
	20 x 20 cm	1 mm	15 块	玻璃	1.13895.0001
	20 x 20 cm	2 mm	12 块	玻璃	1.05717.0001
PLC silica gel 60 F 254+366	20 x 20 cm	2 mm	20 块	玻璃	1.05637.0001
PLC silica RP-18 F 254s	20 x 20 cm	1 mm	15 块	玻璃	1.05434.0001

PLC 氧化铝薄层层析板

填料	尺寸	涂层厚度	包装	材质	订货号
PLC aluminium oxides 60 F 254	20 x 20 cm	1.5 mm	12 块	玻璃	1.05788.0001
PLC aluminium oxides 150 F 254	20 x 20 cm	1.5 mm	12 块	玻璃	1.05726.0001

PLC 含浓缩带薄层层析板

填料	尺寸	涂层厚度	包装	材质	订货号
Silica gel 60 F 254 concentrating zone 4x20cm	20 x 20 cm	0.5 mm	20 块	玻璃	1.13794.0001
	20 x 20 cm	1 mm	15 块	玻璃	1.13792.0001
	20 x 20 cm	2 mm	12 块	玻璃	1.13793.0001